

**Roto rezkar ozobje STEEL – grobi, Karbidna trdina, Tip: C1625****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547100 C1625
GTIN	4007220003022
Razred artikla	55F

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli valj

Ø glave: 16 mm

Dolžina glave: 25 mm

Celotna dolžina: 70 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Opis oblike	Okrogli valj
Ø glave	16 mm
Oblika	C1625
Celotna dolžina	70 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Kratika ozobja	STEEL
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		