

Garant**Pahljačasti polirni brus iz klobučevine Držalo Ø 6 mm, Tip: ZY6040****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 552212 ZY6040 |
| GTIN | 4045197722799 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Klobučevina je pahljačasto razporejena okoli držala.

Uporaba:

Poliranje z največjo fleksibilnostjo in prilagodljivostjo na konture. Z zaporedno uporabo srednje trdih in mehkih različic je mogoče doseči najbolj fine zrcalne površine.

Napotek:

Pahljačasti polirni brusi/ščetke iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji **z brusnimi in polirnimi pastami** npr. art. 552250 / 555740. Priporočena obodna hitrost 5 – 10 m/s.

Stopnja trdote: polfina

Ø glave: 60 mm

Dolžina glave: 40 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

| | |
|----------|-------|
| Ø glave | 60 mm |
| Ø držala | 6 mm |

| | |
|----------------|-------------|
| Dolžina glave | 40 mm |
| Stopnja trdote | polfina |
| Vrsta izdelka | Polirni čep |

Pribor

| | |
|--|-----------------|
| Brusna pasta SiC Zrnatost SiC-brusne paste 150 | 552250 150 |
| Polirna pasta v rebru Unipol® Barva BLUE | 555740 BLUE |
| Polirna pasta v rebru Unipol® Barva DARKPINK | 555740 DARKPINK |
| Polirna pasta v rebru Unipol® Barva WHITE | 555740 WHITE |
| Brusna pasta SiC Zrnatost SiC-brusne paste 280 | 552250 280 |