

Garant GRIDLINE

Nazaj postavljen nožni del, Višina nožnega dela: 900mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927040 900
GTIN	4062406107857
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtini za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otdritev. Nazaj postavljenih nožnih delov ni dovoljeno predelati v nožne dele s kolesi. Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Tehnični opis

Višina	900 mm
Širina	50 mm
Masa	6,9 kg
Globina	475 mm

za globino plošče	750 mm
Konstruksijska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

Pribor

Izravnava višine, delovne mize GridLine Tip M12	927090 M12
Talni drsniki, 2-delna garnitura Tip 2	927092 2