

Garant GRIDLINE

**Kolesa 2-delna, Tip: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927202 2
GTIN	4062406108076
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Kolesa s premerom 125 mm. Primerna tudi za neravno podlago. Zaščita pred nitjo preprečuje blokiranje kolesa. Optimalen miren tek zaradi kakovostnih krogličnih ležajev, Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor.

Nosilnost na kolo 200 kg. Maksimalna nosilnost pri uporabi 4 koles: 600 kg. Garnitura vsebuje 2 kolesi za zavijanje z zaporo z zavorami za kolo in vrtljivi venec vključno s pritrdilnim materialom.

**Lakiranje:**

Pocinkana, konfiguracija ni mogoča.

**Napotek:**

Vgradnja koles poveča delovno višino delovne mize za 150 mm.

**Tehnični opis**

Višina	150 mm
Nosilnost na kos	200 kg
Višina izvedbe	180 mm
Ø koles	125 mm

Masa	2,2 kg
Vrsta izdelka	Rola