

Garant GRIDLINE

Kolesa 2-delna, Tip: 1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927202 1
GTIN	4062406108069
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Kolesa s premerom 125 mm. Primerna tudi za neravno podlago. Zaščita pred nitjo preprečuje blokiranje kolesa. Optimalen miren tek zaradi kakovostnih krogličnih ležajev, Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor.

Nosilnost na kolo 200 kg. Maksimalna nosilnost pri uporabi 4 koles: 600 kg. Garnitura vsebuje 2 trdno nameščeni kolesi vključno s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Pocinkana, konfiguracija ni mogoča.

Napotek:

Vgradnja koles poveča delovno višino delovne mize za 150 mm.

Tehnični opis

Višina izvedbe	180 mm
Ø koles	125 mm
Višina	150 mm
Nosilnost na kos	200 kg

Masa	1,8 kg
Vrsta izdelka	Rola