

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G s predali, 12×20G, Višina/število predalov: 300/3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927300 300/3
GTIN	4062406108137
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	300 mm
Število vrat	0
Masa	30,6 kg
Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna širina predalov v G	12
Globina	650 mm

Število predalov	3
Širina	400 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna višina za predale	225 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina	350 mm
Uporabna višina	225 mm
Višina	300 mm
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12x20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927500 50
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Ohišje 16G za individualno opremljanje s predali Višina 300 mm	927412 300

Zaključne kapice prijemalnih letcev20 kos Tip 10	951025 10
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21