

HOLEX**Brusni obroči (CER), konični, zrnatost 40 grobi, Največji Ø puše × širina puše: 20X63mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553875 20X63
GTIN	4045197723321
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Iz čvrstega materiale, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim prijemom zrn.

Keramična brusna zrna (CER).

Gumijasto telo z zarezi se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč. Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušeni sistemi nosilcev brusnih obročev.

Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odzemanje materiala – tudi na robovih.

Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553830.

Tehnični opis

Zrnatost	40
Širina tulca	63 mm
največji Ø tulca	20 mm
Stopnja preciznosti	groba
Brusno sredstvo	Keramična zrna

Kratice za brusno sredstvo	Keramika
Oblika tulca	konična
Vrsta izdelka	Brusni obroč

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Nosilec brusnih obročev, z zarezi, koničen, držalo Ø 6 mm Največji Ø x dolžina glave 20X63 mm

553830 20X63