

Garant GRIDLINE

**Ohišje 16G s predali, 12×20G, Višina/število predalov: 800/6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927300 800/6
GTIN	4062406108175
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Višina	800 mm
Globina	650 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna širina	350 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20

Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna višina	700 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Širina	400 mm
Masa	65,5 kg
Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna višina za predale	700 mm
Število vrat	0
Število predalov	6
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

## Pribor

Predal Predal s prednjo višino 75 mm

927500 75

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927500 200
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Ohišje 16G za individualno opremljanje s predali Višina 800 mm	927412 800
Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21