

Garant GRIDLINE

**Ohišje 16G s predali, 12×20G, Višina/število predalov: 400/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927300 400/3
GTIN	4062406108144
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 150

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Uporabna višina za predale	325 mm
Število vrat	0
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina	350 mm
Masa	34,1 kg

Uporabna globina predalov	500 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Število predalov	3
Višina	400 mm
Širina	400 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna višina	325 mm
Uporabna širina predalov	300 mm
Globina	650 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

## Pribor

Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
	927412 400

Ohišje 16G za individualno opremljanje s predali Višina 400 mm

Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10

951025 10

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21

914227 KO21