

Garant GRIDLINE

**Ohišje 16G s predali, 12×20G, Višina/število predalov: 400/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927300 400/4
GTIN	4062406108151
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 75, 100

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Globina	650 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Število vrat	0
Uporabna višina	325 mm
Uporabna višina za predale	325 mm

Višina	400 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna globina predalov	500 mm
Število predalov	4
Uporabna površina predalov v G	12×20
Masa	40 kg
Uporabna širina predalov	300 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Uporabna širina	350 mm
Širina	400 mm
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

## Pribor

Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
	927412 400

Ohišje 16G za individualno opremljanje s predali Višina 400 mm

Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10

951025 10

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21

914227 KO21