

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G z vrati z desnim omejevalnikom, Višina/število predalov: 800**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927310 800
GTIN	4062406108373
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z desnim omejevalnikom.

Umestitev:

Višina vrat v mm: 700

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Uporabna višina	700 mm
Širina	400 mm

Višina	800 mm
Število vrat	1
Masa	26,8 kg
Število predalov	0
Uporabna višina vrat	700 mm
Globina	650 mm
Višina vrat	700 mm
Uporabna širina	350 mm
Vratni tečaji	desno
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Trdno nameščena polica, pocinkana Tip 1	927515 1
Obesni kavljji za police delovnih miz Tip 12	927094 12