

Garant GRIDLINE

**Ohišje 16G z vrati z desnim omejevalnikom, Višina/število predalov: 900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927310 900
GTIN	4062406108380
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z desnim omejevalnikom.

**Umestitev:**

Višina vrat v mm: 800

Število polic z nastavljivo višino: 1

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

**Tehnični opis**

Globina	650 mm
Širina	400 mm

Število predalov	0
Masa	32,6 kg
Uporabna višina	800 mm
Višina	900 mm
Število vrat	1
Vratni tečaji	desno
Višina vrat	800 mm
Uporabna višina vrat	800 mm
Uporabna širina	350 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

## Pribor

Obesni kavljji za police delovnih miz Tip 12	927094 12
Trdno nameščena polica, pocinkana Tip 1	927515 1
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12