

Garant GRIDLINE

**Ohišje 16G z vrati z desnim omejevalnikom/predali, 12×20G, Višina/število predalov: 900/3****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 927305 900/3  |
| GTIN                  | 4062406108342 |
| Razred artikla        | 9GG           |

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z desnim omejevalnikom.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

**Tehnični opis**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Uporabna višina za predale | 250 mm |
|----------------------------|--------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Globina                         | 650 mm   |
| Število predalov                | 3  |
| Višina vrat                     | 525 mm   |
| Vratni tečaji                   | desno  |
| Uporabna širina predalov        | 300 mm   |
| Sprednja višina predala         | 75 mm  |
| Sprednja višina predala         | 75 mm  |
| Sprednja višina predala         | 100 mm   |
| Uporabna globina predalov       | 500 mm   |
| Uporabna globina predalov v G   | 20   |
| Uporabna višina vrat            | 525 mm   |
| Širina                          | 400 mm   |
| Uporabna širina                 | 350 mm   |
| Masa                            | 50,7 kg  |
| Uporabna površina predalov v G  | 12×20  |
| Število vrat                    | 1  |
| Uporabna širina predalov v G    | 12   |
| Višina                          | 900 mm   |
| Debelina materiala              | 1 mm   |
| Nosilnost predalov/polic        | 75 kg  |
| Izvlak predala (delno/v celoti) | 100 %  |
| Kot odpiranja vrat              | 180 stopinj  |
| Cilindrična ključavnica         | Modularni vložek   |
| Izbira barv                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena     | 12×20G   |
| Vrsta izdelka                   | Ohišje za delovno mizo   |

---

## Pribor

---

|   |                |
|---|----------------|
| Predal Predal s prednjo višino 75 mm  | 927500 75      |
| Predal Predal s prednjo višino 100 mm   | 927500 100     |
| Ročaj za GridLine Tip KO12  | 914226 KO12    |
| Ohišje 16G z vrati z desnim omejevalnikom za individualno opremljanje s predali Višina/višina vrat 900/525 mm | 927420 900/525 |
| Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10   | 951025 10      |
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21   | 914227 KO21    |