

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G z vrati z desnim omejevalnikom/predali, 12×20G, Višina/število predalov: 800/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z desnim omejevalnikom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Vratni tečaji	desno
---------------	-------

Število predalov	2
Uporabna višina za predale	150 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Število vrat	1
Globina	650 mm
Uporabna širina	350 mm
Višina vrat	525 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna višina vrat	525 mm
Višina	800 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Širina	400 mm
Masa	41,3 kg
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Ohišje 16G z vrati z desnim omejevalnikom za individualno opremljanje s predali Višina/višina vrat 800/525 mm	927420 800/525
Zaključne kapice prijemalnih lettev20 kos Tip 10	951025 10
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21