

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G, primerno za napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primež, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927321 800
GTIN	4062406108496
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo. Zaklepanje vrat s **cilindrično ključavnico**. Predal brez možnosti zaklepanja.

Primerno za napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža art. 967565 vel. 120 ter primež art. 967100 vel. 120 (ni vključeno v obseg dobave).

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Masa	39,2 kg
Število predalov	1
Širina	400 mm
Višina	800 mm
Globina	650 mm

Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna širina	280 mm
Uporabna višina	570 mm
Uporabna globina	600 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Debelina materiala	1 mm
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

Pribor

Naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža vklj. s primežem Širina vpenjalnih čeljusti primeža 120 mm	967565 120
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 12	951020 12
Paralelni primež Širina čeljusti 120 mm	967100 120
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12