

Garant GRIDLINE

Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi, 12×20G, Višina ohišja v mm/število predalov: 500/4**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927315 500/4
GTIN	4062406108410
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo.

S črno odlagalno polico iz umetne mase ABS in dvokomponentnimi ročaji za potiskanje Haptoprene®. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje (kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec) Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Predali z **enoročno zaporo proti izvlečenju** predalov, ki preprečuje odpiranje predala med transportom. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Ne pomikajte pod delovne prostore z električnim nastavljanjem višine art. 920301–920316.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	500 mm
Material roba	Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi
Širina	420 mm
Izvedba povišanega roba	4-stranska
Odlagalna polica	da
ComfortClose	ne
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Globina	740 mm
Masa	53,6 kg
Višina	700 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
s povišanim robom	da
Ø koles	125 mm
Število vrat	0
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število predalov	4
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna širina predalov	300 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna višina	425 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	425 mm
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna globina predalov v G	20

Uporabna površina predalov v G	12x20
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Ohišje zgoraj odprto	ne
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	425 mm
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12x20G
Vrsta izdelka	Delavniški predalnik na kolesih

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927505 100
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 12	951020 12
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm	927505 200
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 50 mm	927505 50
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927505 75
Ohišje 16G s kolesi za individualno opremljanje s predali Višina ohišja 500 mm	927430 500
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21