

Garant GRIDLINE

**Ohišje 16G, primerno za napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primež, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927321 900
GTIN	4062406108502
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo. Zaklepanje vrat s **cilindrično ključavnico**. Predal brez možnosti zaklepanja.

Primerno za napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža art. 967565 vel. 120 ter primež art. 967100 vel. 120 (ni vključeno v obseg dobave).

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Širina	400 mm
Masa	42,3 kg
Število predalov	1
Globina	650 mm
Višina	900 mm

Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna širina	280 mm
Uporabna globina	600 mm
Uporabna višina	670 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina materiala	1 mm
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

## Pribor

Naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža vklj. s primežem Širina vpenjalnih čeljusti primeža 120 mm	967565 120
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Paralelni primež Širina čeljusti 120 mm	967100 120
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 12	951020 12