

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G z električnimi moduli in moduli s stisnjenim zrakom, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927325 800
GTIN	4062406108526
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo.

Opremljeno z električnimi moduli in moduli s stisnjenim zrakom: 2 × modul art. 928470 vel. DE250V/1, 1 × modul art. 928470 vel. AIR/S.

Umestitev:

Moduli art. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. AIR/S; 1 × vel. 0/3

Lakiranje:

Ogrodje in moduli svetla siva RAL 7035. Prednja stranica antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Možnost nadaljnjega individualnega opremljanja z moduli art. 928470. Upoštevajte maksimalno število modulov.

Tehnični opis

Globina	650 mm
Masa	25,2 kg
Širina	400 mm

Višina	800 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vtičnic, tip F	2
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Nazivna napetost	250 V
Vtičnica, tip	F
Debelina materiala	1 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Energetski modul

Pribor

Modul za energijo in medije Vrsta modula 0/1	928470 0/1
Modul za energijo in medije Vrsta modula AIR/S	928470 AIR/S
Modul za energijo in medije Vrsta modula 0/2	928470 0/2
Modul za energijo in medije Vrsta modula DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul Vrsta modula AIR/S	933913 AIR/S