



Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, SK 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300505 32
GTIN	4062406109318
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

HOLEX –

precizna vpenjalna matica HOLEX, centrirana ($G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$, vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Zunanji \varnothing D: 50 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 32

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 32

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	50 mm
-------------------------	-------

Nadomestna matica HOLEX art. 309580	32
Vpenjalna širina	2 - 20 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	32
Vpenjalni $\varnothing D_1$	2-20 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm	309024
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
	308830 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepi ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP s tesnjenjem (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309680 32
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm s tesnilom	309284
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Momentni ključ z dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
Momentni nastavek za pritezne čepi po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm	309280
	309285

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3–20 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 8-delna, 4–16, 20 mm s tesnilom

309026

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40

308605 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40