

**Reducirna tulka SK/MK z izbijalno peto, oblika AD, BT 40, MK notranji: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303082 4
GTIN	4062406109240
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Znotraj in zunaj brušena.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij **z MK-držalom**.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806.

Natančnost krožnega teka:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Previsna dolžina A: 95 mm

Zunanji  $\varnothing$  D: 48 mm

**Tehnični opis**

Zunanji $\varnothing$ D	48 mm
Previsna dolžina A	95 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard	DIN 6383
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka	≤ 8 µm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

## Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40