

**Reducirna tulka SK/MK z izbiralno peto, oblika AD, BT 50, MK notranji: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303087 2
GTIN	4062406109264
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Znotraj in zunaj brušena.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij **z MK-držalom.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806.

Natančnost krožnega teka: $\leq 8 \mu\text{m}$

Previsna dolžina A: 60 mm

Zunanji \varnothing D: 32 mm

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	32 mm
Previsna dolžina A	60 mm
Trn za rezkarje	BT 50
Standard	DIN 6383
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 8 μm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50