

**HOLEX****Brusni obroč (ZA), konični, zrnatost 40 grobi, Največji Ø puše × širina puše: 20X63mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	553871 20X63
GTIN	4045197723307
Razred artikla	52E

## Opis

### Izvedba:

Iz čvrstega materiale, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn.

### Cirkonijev korund (ZA).

**Gumijasto telo z zarezi se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč.** Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušeni sistemi nosilcev brusnih obročev.

### Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odzemanje materiala – tudi na robovih.

### Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553830.

## Tehnični opis

Zrnatost	40
Širina tulca	63 mm
največji Ø tulca	20 mm
Stopnja preciznosti	groba
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund

Kratice za brusno sredstvo	ZA
Oblika tulca	konična
Vrsta izdelka	Brusni obroč

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Les	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Nosilec brusnih obročev, z zarezi, koničen, držalo Ø 6 mm Največji Ø × dolžina glave 20X63 mm

553830 20X63