

**Reducirna tulka SK/MK s priteznim navojem, oblika A, BT 40, MK notranji: 2****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 303092 2      |
| GTIN                  | 4062406109295 |
| Razred artikla        | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

Znotraj in zunaj brušena.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij **z MK-držalom.**

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806.

Natančnost krožnega teka: ≤ 8 μm

Previsna dolžina A: 50 mm

Zunanji Ø D: 32 mm

**Tehnični opis**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Previsna dolžina A        | 50 mm      |
| Zunanji Ø D               | 32 mm      |
| Trn za rezkarje           | BT 40      |
| Standard                  | DIN 6383   |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339  |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Oblika                    | A          |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 8 μm                            |
| Vrsta izdelka                                | Adapter z vpenjalom               |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40   | 308765 40 |
| Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40  | 308804 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40                         | 308830 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40                                  | 308801 40 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40   | 308760 40 |
| Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40                                  | 308803 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40   | 308790 40 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40   | 308795 40 |
| Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40   | 308785 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40  | 308802 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40   | 308806 40 |
| Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40                    | 308812 40 |
| Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40                   | 308810 40 |
| Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40                                  | 308805 40 |
| Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40   | 308780 40 |

