

**Reducirna tulka SK/MK z izbiralno peto, oblika AD, BT 40, MK notranji: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303082 3
GTIN	4062406109233
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Znotraj in zunaj brušena.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij **z MK-držalom.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806.

Natančnost krožnega teka: $\leq 8 \mu\text{m}$

Previsna dolžina A: 70 mm

Zunanji \varnothing D: 40 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	70 mm
Zunanji \varnothing D	40 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard	DIN 6383
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹

Natančnost krožnega teka	≤ 8 µm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40