

**Reducirna tulka SK/MK s priteznim navojem, oblika A, BT 40, MK notranji: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303092 4
GTIN	4062406109417
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Znotraj in zunaj brušena.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij **z MK-držalom.**

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806.

Natančnost krožnega teka:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Previsna dolžina A: 95 mm

Zunanji  $\varnothing$  D: 48 mm

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	95 mm
Zunanji $\varnothing$ D	48 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard	DIN 6383
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka	≤ 8 µm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40