



Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, SK 50 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300615 40
GTIN	4062406109646
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.

HOLEX –

precizna vpenjalna matica HOLEX, centrirana ($G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$, vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Zunanji \varnothing D: 63 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 40

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 40

Tehnični opis

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	40
---	----

Zunanji Ø D	63 mm
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
Nadomestna matica HOLEX art. 309580	40
Trn za rezkarje	SK 50 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	309040 26
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309040 5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309434 12
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309449 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309040 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308992 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308990 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	309040 23
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308992 22
	309419 25

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	308990 21
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308992 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308990 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308990 12
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309449 8
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309040 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309040 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308990 9
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309449 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308990 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308992 20
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308992 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308990 18
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309419 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	308990 23

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309434 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308992 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309040 22
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308992 25
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308992 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308990 13
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309419 11
Momentni ključ z dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309419 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309040 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	308990 24
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	309040 21
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309449 12
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepo ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Momentni nastavek za pritezne čepo po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309449 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309040 13

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308990 19
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309040 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309419 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308992 10
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309434 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309419 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309419 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309040 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308990 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308990 4
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309040 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308990 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309419 12
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309434 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309040 15
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309040 10
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 40	309612 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	309040 24
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308990 10
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308990 5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309449 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309419 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308990 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309419 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309040 14
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308990 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309040 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309040 20
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309434 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308990 15
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309449 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309419 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309040 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308990 25
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309419 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309040 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309449 5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309449 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	308990 26
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309040 19

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309434 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309449 4
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 40	309617 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309449 16
ER-vpenjalna matica za ER 40	309580 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309449 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308990 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309040 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309419 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308990 17
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309434 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308992 12