



## Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, SK 50 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300585 40
GTIN	4062406109608
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.

#### HOLEX –

precizna vpenjalna matica HOLEX, centrirana ( $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$ , vsa držala fino peskana s steklenimi zrnici. Kakovost uravnoveženja  $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$ ).

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

#### Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Zunanji Ø D: 63 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 40

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 40

### Tehnični opis

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	40
---	----

Zunanji Ø D	63 mm
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
Nadomestna matica HOLEX art. 309580	40
Trn za rezkarje	SK 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308992 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309419 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309040 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309040 5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309449 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309419 22
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309449 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309419 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309040 15
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309040 11
	308820 50

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309449 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309419 20
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309434 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308990 8
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308990 17
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309434 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309419 11
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308992 22
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308992 8
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308990 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309040 19
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308990 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309040 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308990 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308992 10

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309040 6
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309449 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308990 5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309449 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308990 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	308990 21
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309419 12
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309040 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309419 18
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309419 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309419 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308990 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308990 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308990 19
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308990 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	308990 24
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 40	309610 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309434 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309040 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	308990 23
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
	309434 12

ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 12 mm

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 7 mm

309449 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 18 mm

308990 18

ER-vpenjalna stročnica Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 23 mm

309040 23

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 14 mm

308992 14

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 8 mm

309449 8

ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 16 mm

309434 16

ER-vpenjalna stročnica Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 17 mm

309040 17

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50

308610 50

ER-vpenjalna stročnica Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 21 mm

309040 21

ER-vpenjalna stročnica Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 20 mm

309040 20

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 7 mm

309419 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 7 mm

308990 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 26 mm

308990 26

ER-vpenjalna stročnica Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 24 mm

309040 24

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 18 mm

308992 18

ER-vpenjalna stročnica Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 12 mm

309040 12

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308650 50

ER-vpenjalna stročnica Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 22 mm

309040 22

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 8 mm

309419 8

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 10 mm

309449 10

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni  $\varnothing$  vpenjanja d 16 mm

308992 16

308992 6

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50

308720 50

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50

308795 50

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309040 4

Pritezni čep Form A za strmi konus 50

308600 50

ER-vpenjalna matica za ER 40

309580 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309419 6

Momentni ključ z dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm

656050 200

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm

308990 22

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309040 14

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50

308812 50

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50

308765 50

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309434 10

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

308992 12

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309449 9

ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 40

309617 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

308990 11

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm

309040 18

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm

308990 25

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

308990 9

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm

308992 25

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

309040 16

309419 25

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308990 15
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309449 6
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309040 7
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309434 14
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 40	309612 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309040 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308990 13
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	309040 26
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309449 14
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309449 11