



Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, SK 50 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300585 32
GTIN	4062406109585
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

HOLEX –

precizna vpenjalna matica HOLEX, centrirana ($G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$, vsa držala fino peskana s steklenimi zrnici. Kakovost uravnoveženja $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Zunanji \varnothing D: 50 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 32

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 32

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	50 mm
-------------------------	-------

Previsna dolžina A	100 mm
Nadomestna matica HOLEX art. 309580	32
Vpenjalna širina	2 - 20 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	32
Vpenjalni $\varnothing D_1$	2-20 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μ m
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 9 mm	309414 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 12 mm	308986 12
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 5 mm	308981 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 11 mm	308981 11
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni \varnothing vpenjanja d 10 mm	309432 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 16 mm	308981 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 12 mm	309414 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 8 mm	309000 8
	309448 4

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309418 6

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm

308981 15

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50

308795 50

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50

308810 50

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm

308986 17

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309000 7

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309448 12

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

309418 16

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

309000 5

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

309002 5

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309448 6

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309448 14

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309416 12

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

309414 11

Pritezni čep Form A za strmi konus 50

308600 50

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

309001 5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

309416 11

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm

309001 15

309414 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309414 10

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7
mm

308986 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309418 12

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309448 7

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19
mm

309001 19

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm

309002 15

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309000 6

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3
mm

308986 3

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50

308610 50

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309000 10

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm

309000 20

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309448 4,5

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18
mm

308986 18

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18
mm

309001 18

ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno
kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309432 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

309416 16

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309000 4

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za
strmi konus 50

308720 50

309418 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

309001 16

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

309002 16

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309416 9

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

308986 9

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

308981 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308981 4

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309414 14

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309418 10

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309418 14

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309432 7

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

309002 3

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm

309002 18

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50

308830 50

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309001 12

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm

309002 17

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm

309000 18

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm

309002 13

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309000 12

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308986 19
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309001 14
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309432 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308981 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308986 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308986 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308986 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309001 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309001 9
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309432 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309416 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309000 16
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 32	309610 32
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309414 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309414 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309002 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309000 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309416 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309000 15
ER-vpenjalna matica za ER 32	309580 32

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309000 19
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308986 15
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309416 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309448 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308986 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309416 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309418 18
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308986 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309418 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309414 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309001 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309002 12
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309448 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308981 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309000 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308981 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309418 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309002 9

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309001 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309002 4
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309448 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309416 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308981 17
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308981 6
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309448 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309000 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309414 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308981 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309416 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309432 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309001 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308986 11
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309448 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309002 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309001 17
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309001 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308981 19

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308981 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309000 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309002 14
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 32	309612 32
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309414 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309414 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309416 18
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308986 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309418 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308981 12
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308986 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309002 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309002 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309002 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309001 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309001 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309000 17
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309418 11
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308986 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309002 19
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309418 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308981 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309000 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309001 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309416 10
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309432 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309002 8
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308981 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309001 20
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309680 32
Momentni ključ z dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200

ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 32	309617 32
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308986 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308981 10
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309432 9