

Garant GRIDLINE

Odprto ohišje z nazaj neprekinjenim pločevinastim dnom, Višina: 700mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 927400 700 |
| GTIN | 4062406109660 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Odprto ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo z neprekinjenim pločevinastim dnom in neprekinjeno polico.

Primerno za:

Delovne mize Ready-to-go

Umestitev:

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Pločevinasto dno in polica pocinkana.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|---------|
| Masa | 19,7 kg |
| Višina | 700 mm |
| Širina | 400 mm |
| Uporabna širina | 350 mm |
| Globina | 650 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| Debelina materiala | 1 mm |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Izvlačljiva polica Tip 1 | 927510 1 |
| Obesni kavljji za police delovnih miz Tip 12 | 927094 12 |
| Trdno nameščena polica, pocinkana Tip 1 | 927515 1 |