

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G z vrati z desnim omejevalnikom za individualno opremljanje s predali, 12×20G, Višina/višina vrat: 800/525mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927420 800/525
GTIN	4062406109677
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 16G z vrati, za individualno opremljanje s predali, s stabilno jekleno konstrukcijo.
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.
Vrata z desnim omejevalnikom.

Umestitev:

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600/425 in 700/525 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Uporabna širina	350 mm
Vratni tečaji	desni

Uporabna višina za predale	150 mm
Višina	800 mm
Višina vrat	525 mm
Globina	650 mm
Masa	27,1 kg
Uporabna višina vrat	525 mm
Število polic z nastavljivo višino	1
Število vrat	1
Širina	400 mm
Širina v G	12
Globina v G	20
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	1 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12x20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Obesni kavljji za police delovnih miz Tip 12	927094 12
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Trdno nameščena polica, pocinkana Tip 1	927515 1
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21