

Garant GRIDLINE

Predal, 12×20G, Predal s prednjo višino: 200mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 927500 200 |
| GTIN | 4062406109820 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali s stabilno jekleno konstrukcijo, z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

Primerno za:

Vsa ohišja 16G.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali antracitni RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Prednja višina | 200 mm |
| Masa | 9,1 kg |
| Uporabna višina | 175 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 12×20 |
| Uporabna globina v G | 20 |
| Uporabna širina v G | 12 |

| | |
|--|---|
| Področje uporabe | Ohišje za delovno mizo |
| Uporabna širina | 300 mm |
| Uporabna globina | 500 mm |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov | ne |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 12×20G |
| Vrsta izdelka | Predal |