

Garant GRIDLINE

**Ohišje 16G s kolesi za individualno opremljanje s predali, 12×20G, Višina ohišja: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927430 500
GTIN	4062406109738
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje 16G s kolesi, za individualno opremljanje s predali, s stabilno jekleno konstrukcijo. Odlagalna polica iz umetne mase ABS in dvokomponentni ročaji za potiskanje Haptoprene®. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

**Ohišje je dovoljeno opremiti samo s predali art. 927505!**

Ne postavljajte pod delovna mesta z električnim nastavljanjem višine art. 920301–920316.

**Tehnični opis**

Ø koles	125 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Širina	400 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	425 mm
ComfortClose	ne
Število vrat	0
Masa	22,8 kg
Višina	700 mm
Število predalov	0
s povišanim robom	da
Globina	650 mm
Uporabna višina	425 mm
Izvedba	na kolesih
Izvedba	za individualno opremljanje
Ohišje zgoraj odprto	ne
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	425 mm
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12x20G
Vrsta izdelka	Delavniški predalnik na kolesih

---

## Pribor

---

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21

914227 KO21