

Garant GRIDLINE

Predal, 12×20G, Predal s prednjo višino: 50mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927500 50
GTIN	4062406109776
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali s stabilno jekleno konstrukcijo, z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

Primerno za:

Vsa ohišja 16G.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali antracitni RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna višina	25 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Prednja višina	50 mm
Masa	6,7 kg
Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna širina v G	12
Uporabna globina v G	20
Področje uporabe	Ohišje za delovno mizo
Uporabna globina	500 mm

Uporabna širina	300 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	1 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	12×20G
Vrsta izdelka	Predal