

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G s predali, 20×20G, Višina/število predalov: 300/3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Tehnični opis

Uporabna višina	225 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov v G	20
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	50 mm
Uporabna globina predalov v G	20

Širina	600 mm
Globina	650 mm
Uporabna višina za predale	225 mm
Število predalov	3
Uporabna globina predalov	500 mm
Število vrat	0
Masa	37 kg
Višina	300 mm
Uporabna širina	550 mm
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Garnitura vijakov za delovne mize GridLine Tip 1	927093 1
Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali Višina 300 mm	927720 300
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21

Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10

951025 10