

Garant GRIDLINE

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov, 12×20G, Predal s prednjo višino: 100mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927505 100
GTIN	4062406109875
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali s stabilno jekleno konstrukcijo, z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke oz. delovne mize in ohišja s kolesi.

Primerno za:

Vsa ohišja 16G.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali antracitni RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Nosilnost predalov/polic	75 kg
Masa	7,6 kg
Prednja višina	100 mm
Uporabna višina	75 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna širina v G	12

Uporabna globina v G	20
Področje uporabe	Montažni voziček
Uporabna širina	300 mm
Uporabna globina	500 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	da
Debelina materiala	1 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	12×20G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 12

951020 12