

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G s predali, 20×20G, Višina/število predalov: 200/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 125

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Tehnični opis

Masa	19,1 kg
Globina	650 mm
Število vrat	0
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Sprednja višina predala	125 mm
Uporabna višina za predale	125 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Število predalov	1

Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna širina	550 mm
Širina	600 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna višina	125 mm
Višina	200 mm
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Garnitura vijakov za delovne mize GridLine Tip 1	927093 1
Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali Višina 200 mm	927720 200
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10