

**Garant**

**Glava za ER-vpenjalne stročnice, mini / vitka Oblika ADB, SK 50 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300667 11
GTIN	4062406109455
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalna matica je fino centrirana **za HSC**. ER11-prehod je navrtan. Držala prenapeta (miren krožni tek!).

**Obseg dobave:**

Vključno s High-Speed ER-mini matico art. 309650.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309434, ER-vpenjalni ključ art. 309740.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	0,5 - 7 mm
Primeren vpenjalni ključ art. 309740	11
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	16 mm
Uporabna dolžina L <sub>N</sub>	66 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	1-7 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308918 4
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308918 6
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308881 2
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308918 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308881 3
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	308881 3,5
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308881 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308881 6
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308881 1

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308881 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308881 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308881 2,5
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	308881 4,5
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308881 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308918 5
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5,5 mm	308881 5,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308918 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6,5 mm	308881 6,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308918 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308918 3
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 13-delna, 1–7 mm	309010
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309399 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309399 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309399 4,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308882 4
	308882 5

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309399 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm

309399 2,8

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

308882 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm

309399 2,5

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 1–7 mm

309155

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

308882 3