

Garant GRIDLINE

**Ohišje 24G s predali, 20×20G, Višina/število predalov: 900/5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927600 900/5
GTIN	4062406110130
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 150, 200, 300

**Lakiranje:**

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

**Tehnični opis**

Širina	600 mm
Uporabna višina za predale	800 mm
Masa	74 kg
Število predalov	5
Uporabna površina predalov v G	20×20

Uporabna širina	550 mm
Višina	900 mm
Sprednja višina predala	300 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Število vrat	0
Uporabna globina predalov	500 mm
Globina	650 mm
Uporabna višina	800 mm
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

## Pribor

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 300 mm	927800 300

Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali Višina 900 mm	927720 900
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Zaključne kapice prijemalnih lettev20 kos Tip 10	951025 10