

**Garant**
**Glava za ER-vpenjalne stročnice, mini / vitka Oblika ADB, SK 50 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300667 16
GTIN	4062406109462
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Vpenjalna matica je fino centrirana **za HSC**. ER11-prehod je navrtan. Držala prenapeta (miren krožni tek!).

**Obseg dobave:**

Vključno s High-Speed ER-mini matico art. 309650.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309434, ER-vpenjalni ključ art. 309740.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Zunanji Ø D: 22 mm

Primeren vpenjalni ključ art. 309740: 16

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Zunanji Ø D	22 mm
Primeren vpenjalni ključ art. 309740	16
Uporabna dolžina L <sub>N</sub>	66 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309402 3,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308906 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308920 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308920 2
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308922 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308901 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308921 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308921 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309402 2,8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308922 6
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308901 2
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308901 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309402 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308901 5

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308920 9
Momentni ključ z dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308906 3
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309445 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308921 6
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 16	309610 16
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski ZK25 za glave za ER-vpenjalne stročnice 16	309720 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309403 4,5
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309425 3,5
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309404 8
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308906 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308922 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308922 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308901 1
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309445 4,5
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 16	309680 16
	308922 10

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309403 2,8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309402 7
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309445 3
ER-vpenjalna matica za ER 16	309580 16
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308901 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309403 8
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309445 2,8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308922 9
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308920 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308920 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308922 4
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309425 6
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309404 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308901 2,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309403 4

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309402 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308921 10
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 16	309700 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309402 6
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308906 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308901 10
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309445 5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309445 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308920 1
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308922 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308901 1,5
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 16	309617 16
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308906 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308920 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308921 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308901 8

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309403 9
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308920 5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309425 2,8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309404 6
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309425 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308906 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308901 3
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309404 3,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308921 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308921 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309402 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308901 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309403 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308906 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308906 8
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309403 3,5
	309403 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje  
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm

309445 2

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50

308610 50

ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 16

309612 16

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

308920 6

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje  
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309445 6

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3  
mm

308921 3

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308920 4

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za  
velikost strmega konusa 50

308830 50

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309402 4,5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in  
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309404 4,5