

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G s predali, 20×20G, Višina/število predalov: 800/4**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927600 800/4
GTIN	4062406109981
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 125, 200, 300

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Tehnični opis

Število predalov	4
Višina	800 mm
Uporabna širina	550 mm
Sprednja višina predala	300 mm
Sprednja višina predala	200 mm

Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Uporabna višina	700 mm
Masa	52 kg
Število vrat	0
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov v G	20
Širina	600 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Globina	650 mm
Uporabna višina za predale	700 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna globina predalov	500 mm
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 300 mm	927800 300
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125

Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali Višina 800 mm	927720 800
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Zaključne kapice prijemalnih letcev20 kos Tip 10	951025 10