

Garant GRIDLINE

**Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom/predali, 20×20G, Višina/število predalov: 800/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927610 800/2
GTIN	4062406110260
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z desnim omejevalnikom.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

**Lakiranje:**

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

**Napotek:**

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

**Tehnični opis**

Vratni tečaji	desni
---------------	-------

Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Uporabna višina za predale	150 mm
Uporabna širina	550 mm
Uporabna višina vrat	525 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Število vrat	1
Masa	50 kg
Višina vrat	525 mm
Globina	650 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Višina	800 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Število predalov	2
Širina	600 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov	500 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

## Pribor

Predal Predal s prednjo višino 75 mm

927800 75

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom, za individualno opremljanje s predali Višina/višina vrat 800/525 mm	927725 800/525
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Zaključne kapice prijemalnih lettev20 kos Tip 10	951025 10