

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G s predali, 20×20G, Višina/število predalov: 300/2**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 927600 300/2 |
| GTIN | 4062406215828 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 150

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Uporabna širina predalov v G | 20 |
| Število predalov | 2 |
| Uporabna višina za predale | 225 mm |
| Uporabna višina | 225 mm |
| Širina | 600 mm |
| Uporabna širina | 550 mm |
| Globina | 650 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 20×20 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Uporabna širina predalov | 500 mm |
| Sprednja višina predala | 75 mm |
| Sprednja višina predala | 150 mm |
| Uporabna globina predalov | 500 mm |
| Masa | 30 kg |
| Višina | 300 mm |
| Uporabna globina predalov v G | 20 |
| Število vrat | 0 |
| Število izvlečljivih polic | 0 |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 20x20G |
| Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Predal Predal s prednjo višino 150 mm | 927800 150 |
| Predal Predal s prednjo višino 75 mm | 927800 75 |
| Garnitura vijakov za delovne mize GridLine Tip 1 | 927093 1 |
| Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali Višina 300 mm | 927720 300 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21 | 914227 KO21 |
| Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10 | 951025 10 |