

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom, Višina/število predalov: 600**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927615 600
GTIN	4062406110291
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z desnim omejevalnikom.

Umestitev:

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Napotek:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Uporabna širina	550 mm
Uporabna višina vrat	525 mm

Globina	650 mm
Vratni tečaji	desni
Število vrat	1
Število predalov	0
Višina	600 mm
Masa	26 kg
Širina	600 mm
Uporabna višina	525 mm
Višina vrat	525 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Fiksna polica, pocinkana Tip 1	927815 1
Obesni kavljji za police delovnih miz Tip 12	927094 12
Izvlačljiva polica Tip 1	927810 1
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12