

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom, Višina/število predalov: 900**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927615 900
GTIN	4062406110321
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z desnim omejevalnikom.

Umestitev:

Višina vrat v mm: 800

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Napotek:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Vratni tečaji	desni
Globina	650 mm

Uporabna višina	800 mm
Širina	600 mm
Masa	34 kg
Višina	900 mm
Število vrat	1
Višina vrat	800 mm
Uporabna višina vrat	800 mm
Število predalov	0
Uporabna širina	550 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Obesni kavljji za police delovnih miz Tip 12	927094 12
Izvlačljiva polica Tip 1	927810 1
Fiksna polica, pocinkana Tip 1	927815 1