


Garant**ER-vpenjalna matica High Speed, za ER: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309610 11
GTIN	4062406110031
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Matica prevlečena za manjše trenje in **večjo vpenjalno silo** ter večjo odpornost proti obrabi in koroziji. **S 6-kotnikom** ZK 17.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

Tehnični opis

maksimalni zatezni moment	40 Nm
Navoj	M14 × 0,75
Zev ključa SW	17 mm

Zunanji Ø D	19 mm
Celotna dolžina L	12 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice