

**Glava za OZ-vpenjalne stročnice, SK 40, Vpenjalna širina: 2-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Kroglično uležajena vpenjalna matica.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom v OZ-vpenjalne stročnice po ISO 10897.

Dodatni pribor:

OZ-vpenjalne stročnice art. 309540 – 309560, garnitura art. 309562 (tip 462 E) za vel. 2–25, objemni ključ art. 628400.

Tehnični opis

Nadomestna vpenjalna matica art. 309670	2 - 25
Zunanji Ø D	60 mm
Primeren objemni ključ art. 628400	_58/62
Navoj M	M16
Previsna dolžina A	70 mm
Celotna dolžina L	163 mm
Vpenjalni Ø D ₁	1-16 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080

Natančnost krožnega teka

 $\leq 3 \mu\text{m}$

Vrsta izdelka

Glave za vpenjalne stročnice