

**Vpenjalne glave, SK 50, Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302435 20
GTIN	4062406110550
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Previsna dolžina A	63 mm
Navoj M	M24
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	20
Celotna dolžina L	190 mm
Zunanji Ø D	52 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm

309900 20