

**Vpenjalne glave, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302425 16
GTIN	4062406110086
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Previsna dolžina A	63 mm
Celotna dolžina L	156 mm
Navoj M	M16
Zunanji Ø D	48 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	16
Trn za rezkarje	SK 40
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni \emptyset glave D1 16 mm

309900 16