



Glava za ER-vpenjalne stročnice, SK 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302485 25
GTIN	4062406110604
Razred artikla	32A

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom v ER-/ESX vpenjalne stročnice po ISO 15488-B.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308981–309040, ER-garniture art. 309024–309320, ER-vpenjalni ključ art. 309680–309740.

Natančnost krožnega teka: $\leq 3 \mu\text{m}$

Vpenjalna širina: 1 - 16 mm

Previsna dolžina A: 50 mm

Zunanji \varnothing D: 42 mm

Navoj M: M16

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 25

Tehnični opis

Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Zunanji \varnothing D	42 mm
Previsna dolžina A	50 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica	25
Navoj M	M16
Vpenjalni \varnothing D ₁	1-16 mm
Trn za rezkarje	SK 40

Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice