

**Glava za ER-vpenjalne stročnice, SK 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302485 32
GTIN	4062406110611
Razred artikla	32A

Opis**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom v ER-/ESX vpenjalne stročnice po ISO 15488-B.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308981–309040, ER-garniture art. 309024–309320, ER-vpenjalni ključ art. 309680–309740.

Natančnost krožnega teka: $\leq 3 \mu\text{m}$

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Previsna dolžina A: 60 mm

Zunanji \varnothing D: 50 mm

Navoj M: M16

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 32

Tehnični opis

Previsna dolžina A	60 mm
Zunanji \varnothing D	50 mm
Vpenjalna širina	2 - 20 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica	32
Navoj M	M16
Vpenjalni \varnothing D ₁	2-20 mm
Trn za rezkarje	SK 40

Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice